

## HEDI

### Kabelový buben, celoplastový, Typ: 25B2



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Robustní kabelový buben z narázuvzdorného plastu s **ochranou proti přehřátí. Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorech.**

- **Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.**
- **1x výstupní zásuvka CEE 400 V 16 A se samozavíracím víčkem a ochranným tepelným spínačem.**
- **2x standardní zásuvka 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.**
- **Sklon 7 stupňů pro větší světlost a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Drážky pro odvádění vody.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.

Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání vpravo a vlevo při navíjení a odvíjení.

##### Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

**Zkušební směrný ukazatel:**

Odpovídá předpisům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608) a DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

## Technický popis

Konstrukce kabelu	5G2,5
Ochranná třída IP	IP 44
Délka kabelu	25 m
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Materiál pouzdra	celoplastový
Třída kabelu	H07BQ-F
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovitý výkon odvinutý	5500 (16 A) W
Jmenovité napětí	400 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Kabelový buben