

Garant GRIDLINE

Přístavná skříň s křídlovými dvířky bez zvýšeného okraje, s výsuvnou policí, 26×20G, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932105 800
GTIN	4062406277086
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 30×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Vybaveno 2 x výsuvnou policí s nosností 75 kg.

Osazení:

Počet výsuvných polic: 2

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vhodné zásuvky 26×20G.

Technický popis

Šířka	750 mm
Hmotnost	45 kg
Hloubka	700 mm

Užitná výška	650 mm
Výška	800 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

Příslušenství

Výsuvné dno 75 kg Vestavná výška 75 mm	930654 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12