

Garant GRIDLINE

**Přístavná skříň s křídlovými dvířky bez zvýšeného okraje, s výsuvnou policí, 36×20G, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932122 800
GTIN	4062406277093
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 40×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Vybaveno 2 x výsuvnou policí** s nosností 75 kg.

**Osazení:**

Počet výsuvných polic: 2

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Vhodné zásuvky 36×20G.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	900 mm
Šířka	1000 mm
Výška	800 mm

Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka	700 mm
Hmotnost	54 kg
Užitná výška	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
---------------------------------------	-------------