

**HOLEX****Nástrčná ráčna, Typ hnací 4hran: 2-3/4palec****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657630 2-3/4  |
| GTIN           | 4062406278366 |
| Třída artiklu  | 62E           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

**Nástrčná ráčna přepínatelná.****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Vhodné pro:**

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

**Upozornění:**

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

## Technický popis

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Rozteč S            | 25 mm               |
| Výška v             | 29 mm               |
| Upínací 4hran       | 3/4 palec           |
| Šířka b             | 43 mm               |
| Nástrčná stopka     | 14×18 mm            |
| Počet břitů         | 52                  |
| Trvalé zatížení     | 450 Nm              |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj    |
| Materiál            | Chromvanadiová ocel |
| Přepínatelná ráčna  | ano                 |
| Ráčna s vyhazovačem | ne                  |
| Druh produktu       | Ráčna               |