

Garant**Očkové otevřené nástrčné nástroje, Typ rozměr klíče: 1-11 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657902 1-11 |
| GTIN | 4062406277581 |
| Třída artiklu | 61E |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Nástrčná stopka | 9×12 mm |
| Šířka b | 22,6 mm |
| Rozměr klíče | 11 mm |
| Rozteč S | 17,5 mm |
| Výška v | 12 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaná (neodlupující se) |
| S funkcí ráčny | ne |
| Druh produktu | Nástrčný klíč s očkem |