

HOLEX**Nástrčná ráčna, Typ hnací 4hran: 1-1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Nástrčná ráčna přepínatelná.**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

Technický popis

Trvalé zatížení	30 Nm
Počet břitů	52
Rozteč S	17,5 mm
Šířka b	25 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Výška v	15,3 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Chromvanadiová ocel
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ne
Druh produktu	Ráčna