



## Stropní a montážní podpěra, Maximální délka: 250cm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	861780 250
GTIN	4008158041254
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Extrémně stabilní konstrukce díky robustním ocelovým trubkám a protiskluzným kontaktním plochám z PVC. Ovládání jednou rukou díky dvousložkovému plastovému úchytu s mechanismem čerpadla. Tlačítko rychlého posuvu pro rychlé zasunutí a vysunutí teleskopické tyče. Nastavitelná přídržná síla otáčením opěry na rukojeti. Zatížitelnost **maximálně 160 kg (vel. 250) příp. 110 kg (vel. 300) při plně zasunuté teleskopické tyči**. Použití také na šikmých plochách díky **plynule otočným** kontaktním plochám **-45° až 45°**.

Při použití u šikmých ploch zatížitelné do max. 40 kg.

#### Použití:

K upevnění sádkartonu, dřevěných desek, panelů, střešních latí, kovových lišt, fólií a těl svítidel ve výšce až 3,00 m. Díky otočným a neklouzavým kontaktním plochám z PVC je možné bez problémů použít i u šikmých ploch.

### Technický popis

Výkyvný úhel	-45 - 45 stupeň
Maximální zatížitelnost	160 kg

Materiál rukojeti	2složkový plast
Materiál	ocel
Zvláštní znaky	výkyvné
Zvláštní znaky	protiskluzový
Celková délka	145 - 250 cm
Vhodné pro	Sádkarton
Vhodné pro	Střešní latě
Vhodné pro	Kovové lišty
Vhodné pro	Těleso lampy
Vhodné pro	Fólie
Vhodné pro	Dřevěná prkna
Vhodné pro	Panely
Nosná deska	9×7 cm
Hmotnost	3,1 kg
Druh produktu	Střešní podpěra / montážní podpěra