

**Garant****Očkové otevřené nástrčné nástroje, Typ rozměr klíče: 1-19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657902 1-19
GTIN	4062406277635
Třída artiklu	61E

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

$L$  = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Vhodné pro:**

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

**Upozornění:**

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

## Technický popis

Nástrčná stopka	9×12 mm
Výška v	15 mm
Rozteč S	17,5 mm
Šířka b	34,6 mm
Rozměr klíče	19 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
S funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč s očkem