

Garant**Nástrčný klíč s očkem, Typ rozměr klíče: 2-36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657892 2-36
GTIN	4062406278304
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

Nástrčná stopka	14×18 mm
Rozměr klíče	36 mm
Výška v	19 mm
Šířka b	53 mm
Rozteč S	31 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Nástroj s funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč s očkem