



## Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	130990 M6
GTIN	4062406281250
Třída artiklu	12H

### Popis

#### Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

#### Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Použití při způsobu vrtání: do 1,5×D při průchozím otvoru

Norma: výrobní norma

Norma závitů: DIN 13

Tvar náběhu: B

Směr řezu: pravý

Typ nástroje na závity: ruční závitník

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L bitu závitníku: 37 mm

Délka břitu L<sub>c</sub> bitu závitníku: 16 mm

Uvolňovací Ø D<sub>1</sub> bitu závitníku: 4,5 mm

Otvor pod závit Ø: 5 mm

### Technický popis

Uvolňovací Ø D <sub>1</sub> bitu závitníku	4,5 mm
Celková délka L bitu závitníku	37 mm
Délka břitu L <sub>c</sub> bitu závitníku	16 mm
Norma závitů	DIN 13
Stoupání závitu	1 mm

Otvor pod závit Ø	5 mm
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Tvar náběhu	B
Směr řezu	pravý
Norma	výrobní norma
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS
Toleranční třída	ISO 2 6H
Vrcholový úhel	60 stupeň
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Druh produktu	Závitník

## Příslušenství

Sada závitníkových bitů se spojovací stopkou Pro metrický závit M3-10

130995 M3-10