

**6hranná zástrčná hlavice, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká, 6hran: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631733 4
GTIN	4000896036875
Třída artiklu	630

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

**Použití:**

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	12 mm
6hran	4 mm
Délka	28 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

