

**6hranná zástrčná hlavice, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká, 6hran: 6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 631733 6 |
| GTIN | 4000896036912 |
| Třída artiklu | 630 |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.

Technický popis

| | |
|--------------------|--------------------|
| 6hran | 6 mm |
| Ø na straně pohonu | 12 mm |
| Délka | 28 mm |
| Upínací 4hran | 1/4 palec |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

