



Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v držáku přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614915 10
GTIN	3662424068416
Třída artiklu	63V

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614905: vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Uložení v: plastový držák

Technický popis

Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	19 mm
Rozměr klíče	10 mm

Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	12 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	14 mm
Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Rozměr klíče	18 mm
Počet klíčů	10
Poloha kroužku	15 stupeň
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Obal	plastový držák
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 16 mm	614905 16
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614905 10
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 11 mm	614905 11
Otevřený / očkový klíč s ráchnouřepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 17 mm	614905 17
	614905 8

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený
Rozměr klíče 8 mm

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený
Rozměr klíče 14 mm

614905 14

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený
Rozměr klíče 19 mm

614905 19

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený
Rozměr klíče 18 mm

614905 18

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený
Rozměr klíče 13 mm

614905 13

Otevřený / očkový klíč s ráčnoupřepínatelný 15° zalomený
Rozměr klíče 12 mm

614905 12