

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614905 17
GTIN	3662424065057
Třída artiklu	63V

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Výška čelisti h_1	6,6 mm
Šířka čelisti b	36,8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče	17 mm
Ø očka D	31,7 mm
Délka klíče L	225 mm
Výška očka h_2	10,3 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč