

Garant**Vyvrtačací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Středové přesazení L ₃	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Šířka hrdla L ₄	9 mm
Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
ISO kód držáku	E12K SVVCR/L07
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------