

**6hranná vložka šroubováku 3/8 palce, dlouhá s povlakem TiN, 6hran: 5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637633 5      |
| GTIN           | 4000896053605 |
| Třída artiklu  | 630           |

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

**Použití:**

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

**Technický popis**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Délka              | 43,5 mm           |
| Ø na straně pohonu | 17 mm             |
| Unášecí profil     | 6hranný šroubovák |
| Druh produktu      | Nástrčné klíče    |

