

Garant GRIDLINE

Sada vložek, 46×24G, Výška čela zásuvek / typ: 50/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950610 50/3
GTIN	4062406286590
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Žlaby a zásuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strana žlabů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělicích destiček. Organizéry vyplní celou zásuvku 46×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 46×24G.

Obsah:

Žlaby 1K č. 951415: 12 × vel. 6×8/4; 9 × vel. 6×8/2; 6 × vel. 2×8/1

Dělicí zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 5 × vel. C; 2 × vel. A

Technický popis

Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Materiál	plast
Výška žlabů	25 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	46
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm

Vhodné pro zásuvky s výškou čela	150 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	300 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	250 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	200 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	1150 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela	≥ 50 mm
Hloubka	600 mm
Šířka v G	46
Hloubka v G	24
Šířka	1150 mm
Výška	25 mm
Hmotnost	2,832 kg
Atribut názvu produktu	46x24G
Druh produktu	Žlab do zásuvky

Příslušenství

Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka x hloubka v G / Typ 6X8/4	951415 6X8/4
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka x hloubka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1
Zásuvné dělicí destičky sada 10dílná Typ A	951275 A
Zásuvné dělicí destičky sada 10dílná Typ C	951275 C
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka x hloubka v G / Typ 6X8/2	951415 6X8/2