

Garant

Digitální posuvné měřítko HCT IP67 s technologií Bluetooth® a kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412782 150
GTIN	4062406286743
Třída artiklu	41A

Popis

Provedení:

Pro snadnou obsluhu je k dispozici volitelná bezplatná aplikace Hoffmann Group Connected Tools (HCT) pro Android a iOS.

Digitální posuvné měřítko IP67 s **Bluetooth**. **Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5mm**. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachováni. 2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene**. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools

Přednosti rádiového přenosu prostřednictvím Bluetooth:

- **Snadný přenos dat:** Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu – dongle není nutný.
- **Volnost pohybu:** Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
- **Nezávislost na místě:** Měření je možné provádět přímo u stroje a rádiově je přenášet do vaší aplikace.
- **Bezpečný přenos dat:** Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Kalibrování	A1
Série	HCT
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	0,03 mm
Norma	DIN 862
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano
Typ baterií	Knoflíkový článek
Hloubkoměr	Ø 1,5
Rozsah měření	0 - 150 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Délka měřicí čelisti	40 mm
Automatické vypnutí	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Měřicí technika	digitální

Technický list

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/412782-150>