

**Mahr****Digitální posuvné měřítko MarCal s měřicími hroty i-wi, Rozsah měření: 750mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415321 750    |
| GTIN           | 4059192062118 |
| Třída artiklu  | 43A           |

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.** REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940.

Rádiový přijímač i-wi č. 498912.

**Technický popis**

|  |               |
|--|---------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Kalibrování                              | A1            |
| Počet obsažených baterií                 | 1             |
| Rozlišení                                | 0,01 mm       |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce    |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Mezní chyba                   | 0,05 mm                    |
| Rozsah měření                 | 0 - 750 mm                 |
| Délka měřicí čelisti          | 150 mm                     |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 20 mm                      |
| Odečet                        | 0,0005 palec               |
| Ochranná třída IP             | IP 65                      |
| Zdroj energie                 | Provoz s bateriemi         |
| Bezdrátový přenos dat         | Software výrobce           |
| Norma                         | Výrobní norma              |
| Rozhraní                      | Rádiový systém MAHR i-wi   |
| Zajištění hodnot měření       | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika               | digitální                  |
| Materiál                      | Ušlechtilá ocel, INOX      |
| Všechny díly                  | Kalené                     |
| Obal                          | Stabilní box               |
| Druh produktu                 | Dílenské posuvné měřítko   |

## Služby

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.<br>Maximální rozsah měření 1000 mm    | 021000 1000 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry<br>Maximální rozsah měření 1000 mm | 021010 1000 |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2    | 498940 D2     |
| Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2    | 498940 R2     |
| Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ USB2  | 498940 USB2   |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |