

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 100-125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (výška 7,5 mm), bezchybné a rychlé odečítání, blokování klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

**Provedení s ochranou proti nárazu.** Měřicí vřeteno kalené a broušené.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měrky od vel. 25–50.

**Zvláštní příslušenství:**

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

**Technický popis**

Mezní chyba	3 µm
Ø vřetene	6,35 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Stoupání vřetena	0,5 mm
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	B2

Rozlišení	0,001 mm
Rozsah měření	100 - 125 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200