

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 320, Ø kartáče: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574477 20
GTIN	4017359617595
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče Ø 0,60mm, celková délka 125mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětin. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K

odjehlování (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	20 mm
Pracovní délka L ₃	65 mm
Ø stopky D ₅	5,7 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky