

**Garant****Rounový kotouč se suchým zipem, Ø 125 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	566912 180
GTIN	4062406297787
Třída artiklu	51M

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

**Použití:**

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti pro **čištění** (např. odstraňování nabíhavých barev) a **odjehlování**.

**Upozornění:**

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a násl.**

**Technický popis**

Ø kotouče	125 mm
Srovnání zrnitosti	180
Provedení	A medium

Stupeň jemnosti	střední
Barva	červená
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusné roundo

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem sestředěním a závitem M14  
Vnější Ø 125 mm

566965 125

Brusný talíř se suchým zipem se závitem M14 Vnější Ø 125  
mm

566960 125