

**Stranové štípací kleště s bezpečnostním očkem, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	706045 160
GTIN	4003773080022
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Upozornění:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Technický popis

Výkon ve střihu měkkého drátu do Ø	4 mm
Celková délka	160 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Druh produktu	Řezací kleště