

Sada kladiv / průbojníků a vyrážeců závlaček, Počet nástrojů: 15**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954668 15
GTIN	2050002041998
Třída artiklu	91A

Popis**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954668: 1 ks

Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks

Plochý sekáč č. 740500 vel. 200: 1 ks

Křížový sekáč č. 740600 vel. 200: 1 ks

Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks

Vyrázeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Důlčíky č. 749000 vel. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 ks

Technický popis

Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka	200 mm
Počet nástrojů	15
Provedení	s kladivem
Hmotnost	2,19 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20

Druh produktu

Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 4 mm

747000 4

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 2 mm

747000 2

Důlčík, normální kvalita DIN 7250 Celková délka 120/10 mm

749000 120/10

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954668

952001 954668

Křížový sekáč Celková délka 200 mm

740600 200

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 6 mm

747000 6

Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady
Hmotnost bez násady 300 g

750110 300

Důlčík, normální kvalita DIN 7250 Celková délka 100 mm

749000 100

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 8 mm

747000 8

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 3 mm

747000 3

Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 3 mm

745500 3

Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 4 mm

745500 4

Plochý sekáč Celková délka 200 mm

740500 200

Důlčík, normální kvalita DIN 7250 Celková délka 150 mm

749000 150

Vyráječ závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 5 mm

747000 5

Důlčík, normální kvalita DIN 7250 Celková délka 120/12 mm

749000 120/12