

**Garant****Pár paralelních podložek, 125×10 Magnetická spodní strana, Výška: 20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	366326 20
GTIN	4062406298487
Třída artiklu	31Z

## Popis

### Výhoda:

- Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
- Zkrácení doby vybavování.

## Technický popis

Délka	125 mm
Výška	20 mm
Šířka	10 mm
Výšková tolerance	± 0,01 mm
Tvrдость	60 HRC
Druh produktu	Paralelní podložky