



Vějířovitý brusný kotouč (speciální ZA) talíř ze skelné tkaniny Plochý, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565575 40
GTIN	9003171602548
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Vějířovitý kotouč s vysokým se **zirkonovým korundem (ZA)** a chladícím povlakem na **bavlněné tkanině**. Talíř ze skelné tkaniny. **Pro všechny materiály. Velmi vysoká hustota povrchu.**

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Popis tvaru: Plochý

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

Zrnitost	40
Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Plochý
Zkratka brusiva	ZA
Optimalizováno pro materiál	ocel

Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč