

**Garant****Diamantové lešticí kotouče CaraFin sada 5dílná, Ø 32 mm, Zrnitost: D30µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553985 D30
GTIN	4062406300531
Třída artiklu	51G

**Popis****Provedení:**

**Diamantové lešticí nástroje CaraFin** z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách. Tvrdá podložka z polyamidu. Optimální k vyrovnávání tzv. pomerančové kůže při leštění.

**Výhoda:**

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají. Optimální přizpůsobení obrysům.

**Použití:**

Lešticí práce s vysokou flexibilitou a přizpůsobení konturám **bez lešticí pasty**. Ideálně vhodné k použití v kombinaci s mikro-brusným systémem č. 078140 a 078150. Doporučené otáčky 2000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

Barva	bílá
Stupeň leštění	konečná politura
Ø kotouče	32 mm
Řada	CaraFin
Zkratka brusiva	D

Doporučené otáčky	2000 min <sup>-1</sup>
Atribut názvu produktu	Ø 32 mm
Druh produktu	Lešticí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		