

Garant**Dokončovací kotouč z rouna, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553966 180
GTIN	4062406300791
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.**Použití:**

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	180
Ø kotouče	76,2 mm
Stupeň jemnosti	střední
Provedení	A medium
Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A
Podklad brusného materiálu	Nylonové rouno
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹

Druh produktu

Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		