

**Garant****Stabilizátor vyvrtávací tyče 3×D midi, Typ: 12L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319456 12L
GTIN	4062406309145
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

**Výhoda:**

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

**Vhodné pro:**

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

**Upozornění:**

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 6×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s **7×D** nebo stopkou  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  **k dispozici na poptávku.**

**Technický popis**

Délka vyložení $L_1$	36 mm
Přesazení Z k ose	14 mm
Rádus R	1,2 mm
Délka stopky $L_s$	53 mm
Upínací $\varnothing D_1$	12 mm
Směr řezu	levý

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Celková délka L <sub>2</sub>	95 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
C	1,5 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče