

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D mini, Typ: 20R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319461 20R
GTIN	4062406309275
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 8×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s **7×D** nebo stopkou $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ k dispozici na poptávku.

Technický popis

Přesazení Z k ose	15 mm
$\varnothing$ upnutí D_1	20 mm
$\varnothing$ stopky D_2	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Celková délka L_2	166 mm
Délka vyložení L_1	100 mm
C	1 mm

Technický list

Směr řezu	pravý
Délka stopky L_s	60 mm
Rádus R	1,2 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	$5 \times D$
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče