

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D maxi, Typ: 20R****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319465 20R |
| GTIN | 4062406309411 |
| Třída artiklu | 31V |

Popis**Provedení:**

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.

Stabilizátor vyvrtávací tyče s **7×D** nebo stopkou $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ k dispozici na poptávku.

Technický popis

| | |
|----------------------------|--------|
| Přesazení Z k ose | 20 mm |
| C | 1,5 mm |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| Celková délka L_2 | 166 mm |
| \varnothing stopky D_2 | 32 mm |
| Směr řezu | pravý |
| Upínací $\varnothing D_1$ | 20 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Délka stopky L_s | 60 mm |
| Rádus R | 1,2 mm |
| Délka vyložení L_1 | 100 mm |
| Hloubka vnitřního soustružení do | $5 \times D$ |
| Kmitání | tlumené |
| Druh produktu | stabilizátor vyvrtací tyče |