

**Garant****12hranná vložka 1/4 palce dlouhá palcové provedení, Rozměr klíče: 11/32palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631442 11/32
GTIN	4062406309749
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s otvorem.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Rozměr klíče	11/32 palec
Délka	50 mm
Ø na hnané straně	13 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče

