

**Garant****12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 1.1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642132 1.1/4
GTIN	4062406310417
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Úzce tolerované rozměry klíčů** šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Ø na hnané straně	42 mm
Rozměr klíče	1.1/4 palec
Délka	44 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

