

**Garant****12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 7/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642532 7/8
GTIN	4062406310547
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje.

**Úzce tolerované rozměry klíčů** šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práci na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Ø na hnané straně	29,9 mm
Rozměr klíče	7/8 palec
Délka	77 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3709
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN 3124

Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	chromovaný
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče