

Garant**12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 3/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642532 3/4
GTIN	4062406310523
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje.

Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø na hnané straně	26,5 mm
Délka	77 mm
Rozměr klíče	3/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3709
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč

Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	chromovaný
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče