

DYMO**Štítkovač, Typ: LM280F****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 085500 LM280F |
| GTIN | 3501170968956 |
| Třída artiklu | 08U |

Popis**Provedení:**

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.<HBR/>

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Technický popis

| | |
|-----------------------|--------|
| Délka | 206 mm |
| Maximální výška písma | 8,1 mm |
| Šířka | 108 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Barva písma | černá |
| Vhodná kazeta s popisovací páskou | D1 |
| Počet znaků viditelných na displeji | 2×14 |
| Počet řádků textu | 2 |
| Uspořádání klávesnice | AZERTY |
| Odřezávač pásky provedení | ruční |
| Počet velikostí písma | 3 |
| Typ | LM280F |
| Možné šířky popisovací pásky | 6; 9; 12 mm |
| Počet šířek písma | 2 |
| Počet disponibilních znaků/symbolů | 220 |
| Počet stylů písma | 6 |
| Síťový adaptér | včetně |
| Zvláštní znaky | USB |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 323 g |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Výška | 41 mm |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Označení výrobce | Dymo 280 AZERTY |
| Druh produktu | Popisovací přístroj |

Příslušenství

| | |
|--|----------|
| Kazeta s popisovací páskou 6 mm×7 m polyester Typ W | 085530 W |
| Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ W | 085520 W |
| Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ Y | 085520 Y |
| Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ T | 085550 T |
| Kazeta s popisovací páskou 19 mm×3,5 m nylon Typ W | 085516 W |

| | |
|--|----------|
| Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ R | 085520 R |
| Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ W | 085540 W |
| Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Typ Y | 085540 Y |
| Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ Y | 085560 Y |
| Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ W | 085560 W |
| Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ W | 085550 W |
| Kazeta s popisovací páskou 12 mm×7 m polyester Typ T | 085520 T |
| Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ Y | 085550 Y |
| Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester Typ R | 085550 R |
| Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester Typ R | 085560 R |