



Pneumatický rázový utahovák kompaktní, Typ: 7732



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079201 7732
GTIN	
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonný rázový mini utahovák s hliníkovým pláštěm. Uživatelsky přívětivé **side-2-side přepínání** mezi pravým/levým chodem pomocí 2stupňové ovládací páčky. Maximální uvolňovací moment 610 Nm při hmotnosti pouze 1,3 kg a konstrukční délce pouze 112 mm. Rázový mechanismus Jumbohammer.

Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Délka	112 mm
Označení výrobce	7732
Maximální vibrace dle EN	12,1 m/s ²
Rozsah utahovacích momentů	138 - 420 Nm
Hnací profil upínače nástrojů	Čtyřhran
Pracovní hluk	95 dB(A)

Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální spotřeba vzduchu	612 l/min
Hmotnost	1,3 kg
Maximální počet otáček	9000 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Šroubovák