

Garant**Rychlovýměnný adaptér, frézovací hlava pro vnitřní matici ER 32, Průměr trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319769 22
GTIN	4062406328900
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.

Výhoda:

Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.

Multiflexibilní použití:

- Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.
- Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.

Použití:

Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	22 mm
Vnitřní chlazení	ano
Obvodová házivost	≤ 3
Vnější Ø D	48 mm

Druh produktu

Rychlovýměnný adaptér