



Mobilní LED svítlna SIGHT LIGHT 30, Příkon: 315W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081261 315
GTIN	5708997352687
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

SITE LIGHT má díky širokému úhlu vyzařování 120° rovnoměrné světlé osvětlení velkého pracovního prostoru. Pomocí funkce tlumení je možné světlo regulovat ve čtyřech různých stupních. Aplikace k řízení světla pomocí BLUETOOTH umožňuje zapínání a vypínání a také nastavování světla SITE LIGHT mobilním koncovým zařízením. Díky aktivnímu chlazení a odolnému pouzdrů je zářič určen pro povětrnostní podmínky v rozmezí -25° až +40°C.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ochranná třída IP: IP 65

Světelný tok: 5000 - 30000 lm

Hmotnost: 4095 g

Technický popis

Světelný tok	5000 - 30000 lm
Osvětlovací těleso	Modul LED
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz

Hmotnost	4095 g
Připojovací kabel délka	10 m
Příkon	315 W
Světelný tok stupeň 3	20000 lm
Světelný tok stupeň 4	30000 lm
Druh produktu	Zářič

Příslušenství

PŘIPOJENÍ ADAPTÉRU SITE LIGHT	03.5757
-------------------------------	---------