

**Garant****Pilový pás na kov 13×1138, Zubů na palec: 8/12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	173480 8/12
GTIN	4045197276674
Třída artiklu	11S

**Popis****Provedení:**

**GARANT – výkonný bimetalový pilový pás** se zubovým břitem M42 **odolným proti opotřebení** a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

**Použití:**

**Kombinované ozubení 0°** – s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).

**Kombinované ozubení 10°** – **univerzální** pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).

**Normální ozubení 0°** – pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.

**Normální ozubení 10°** – pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

**Upozornění:**

**Záběh nového pásu:** Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Řezný materiál: HSS Co 8

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 0 stupeň

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 0 stupeň

Šířka: 13 mm

Tloušťka: 0,6 mm

Délka: 1138 mm

## Technický popis

Šířka	13 mm
Délka	1138 mm
Tloušťka	0,6 mm
Ozubení	kombinované
Úhel čela	0 stupeň
Řezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pilový pás na kov