

**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302150 3 |
| GTIN | 4060576155234 |
| Třída artiklu | 33T |

Popis**Provedení:**

Redukční pouzdro **Schunk** GZB-S.

Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.

S drážkami chladičího kanálku.

Použití:

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3\times d$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 20 mm.**

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Celková délka L | 52,5 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 3 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Atribut názvu produktu | Ø 20 mm |
| Systém přesné obvodové házivosti | 5 μm |

Druh produktu

Redukční pouzdro