

**Proříznuté redukční pouzdro utěsněné, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302165 12
GTIN	4060576159799
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Schunk GZB-S s utěsněním.

Těsnost chladicí kapaliny do 80 barů.

Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times D$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Technický popis

Upínací Ø D ₁	12 mm
Ø D	20 mm
Vnější Ø	20 mm
Atribut názvu produktu	Ø 20 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

