

**Proříznuté redukční pouzdro utěsněné, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302165 16
GTIN	4060576159751
Třída artiklu	33T

**Popis****Provedení:**

Schunk GZB-S s utěsněním.

Těsnost chladicí kapaliny do 80 barů.

Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.

**Utěsněné (pryžová zátka).**

**Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při  $3 \times D$ ).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

**Technický popis**

Ø D	20 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Vnější Ø	20 mm
Atribut názvu produktu	Ø 20 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukční pouzdro

