



Sada digitálních posuvných měřitek TESA-CAL IP67, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	405522 150
GTIN	4067263132769
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

- **Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.**
- **Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.**
- **Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.**
- **Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.**
- **Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.**

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Kalibrování	A1
Mezní chyba	0,03 mm
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Odečet	0,0005 palec
Typ baterií	Knoflíkový článek

Rozsah měření	0 - 150 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Počet obsažených baterií	1
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Provozní doba	12000 hodiny
Hloubkoměr	plochý
Automatické vypnutí	ano
Rozlišení	0,01 mm
Solární články	ne
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Příslušenství

Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67 Rozsah měření 150 mm

412760 150