

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9640, Typ: ST900**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Třída artiklu	21A

## Popis

**Provedení:**

**Oboustranné** 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ .

## Technický popis

Typ	ST900
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,9 mm
Tloušťka destiček S	3.97 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9640
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		