



Ruční siloměr DFG, Rozsah měření: 100N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479025 100
GTIN	2050002070745
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Univerzální siloměr s barevným displejem pro přesné měření tažné a tlakové síly. Robustní pouzdro z tlakové litiny.

- **Zobrazení aktuální hodnoty síly a nejvyšší hodnoty.**
- **Programovatelná funkční tlačítka.**
- **Kontrola tolerancí s optickým a akustickým ukazatelem.**
- **Paměť naměřených hodnot.**
- **Statistické vyhodnocení uložených hodnot.**
- **Rozhraní pro export dat.**
- **Přepínací zobrazení: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Rozsah dodávky:

Přepravní kufr, nabíjecí konektor se spojovacím kabelem USB, příslušenství (tlačná destička, háček, hrot, nos, V-drážka, prodloužení).

Zvláštní příslušenství:

Manuální zkušební stolice č. 479029.

Technický popis

Výška	42 mm
-------	-------

Šířka	84 mm
Rozsah měření	10 - 90 N
Přesnost	0,2 %
Délka	191 mm
Rozlišení	0,02 N
Paměť naměřených hodnot	50
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Siloměr