



## Pilový pás na kov 27×3660, Zubů na palec: 8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	173750 8
GTIN	4045197254283
Třída artiklu	16F

### Popis

#### Provedení:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysokovýkonný bimetalový pilový pás s nosným pásem z pružinové oceli**, s vysokým obsahem chromu a špičky zubů z HSS (M42) kobaltem legované oceli (67 – 69 HRC). **Extrémní tvrdost špiček zubů, flexibilní nosný pás.**

#### Použití:

**Kombinované ozubení 0°** – s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).

**Kombinované ozubení 10°** – **univerzální** pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).

**Normální ozubení 0°** – pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.

**Normální ozubení 10°** – pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

#### Upozornění:

**Záběh nového pásu:** Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Řezný materiál: HSS Co 8

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Šířka: 27 mm

Tloušťka: 0,9 mm

Délka: 3660 mm

## Technický popis

Tloušťka	0,9 mm
Šířka	27 mm
Délka	3660 mm
Úhel čela	0 stupeň
Ozubení	normální
Řezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pilový pás na kov