



Pilový pás na kov 27×3660, Zubů na palec: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	173750 10
GTIN	4045197254290
Třída artiklu	16F

Popis

Provedení:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysokovýkonný bimetalový pilový pás s nosným pásem z pružinové oceli, s vysokým obsahem chromu a špičky zubů z HSS (M42) kobaltem legované oceli (67 – 69 HRC). **Extrémní tvrdost špiček zubů, flexibilní nosný pás.**

Použití:

Kombinované ozubení 0° – s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).

Kombinované ozubení 10° – **univerzální** pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).

Normální ozubení 0° – pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.

Normální ozubení 10° – pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Upozornění:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Řezný materiál: HSS Co 8

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Šířka: 27 mm

Tloušťka: 0,9 mm

Délka: 3660 mm

Technický popis

Délka	3660 mm
Tloušťka	0,9 mm
Šířka	27 mm
Úhel čela	0 stupeň
Ozubení	normální
Řezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pilový pás na kov