

**Garant****Strojní závitník, TiCN, MF: 30X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132860 30X1,5
GTIN	4045197073938
Třída artiklu	11H

**Popis****Doporučení:**

Doporučujeme u **materiálů TOOLOX** vyvrtat otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o **0,05 až 0,3 mm** větší.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1,5 mm

Celková délka L: 150 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm

Stopka 4hran □: 18 mm

Ø otvoru pod závit: 28,5 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	28,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	1,5 mm
Závit Ø	30 mm
Počet břitů Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Celková délka L	150 mm
Stopka 4hran □	18 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	60 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M30×1,5
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	20 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	19 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	19 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	4 m/min	H
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

