



## Úhlové brusky na stlačený vzduch, Typ: 52639



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079327 52639
GTIN	616026526396
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

**Kompaktní a výkonná úhlová bruska** se sledováním počtu otáček pro konstantní otáčky při zatížení. **Ergonomická, úzká konstrukce** pro vyváženou manipulaci. S **360° nastavitelným vyfukováním vzduchu** a tepelně izolovanou otočnou rukojetí. Oboustranně použitelná **antivibrační opěrná rukojeť**.

**M14 upínání** s blokováním vtřetene.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

### Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	1218 l/min
Označení výrobce	52639
Hmotnost	2,5 kg
Maximální vibrace dle EN	2,3 m/s <sup>2</sup>
Minimální Ø kotouče	125 mm
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm

Pracovní hluk	80 dB(A)
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>
Odevzdaný výkon	970 W
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Úhlová bruska